



Foster® First Defense 40-97 EU

Proprietà generali	Base/Tecnologia	cloruro di didecil dimetile ammonio (DDAC)
	Tipo di prodotto	detergente disinfettante
	Vantaggi del prodotto	detergente disinfettante privo di aldeidi ampio spettro di efficacia; batteri, lieviti e virus con o senza involucro pulisce e disinfetta in presenza di sporco, sangue e proteine conforme a DVG e VAH

Dati tecnici

Generali

Proprietà fisiche		
Densità	1,05 g/cm ³	
Colore	giallo chiaro	
Odore	leggermente saponaceo	
pH	12,9	concentrato
pH	11,2	soluzione acquosa all'1 %
Tensione Superficiale	29 mN/m	soluzione acquosa all'1 %
Istruzioni e parametri di processo		
Durata di conservazione	36 mesi	
Viscosità	30 mPa·s	Brookfield, 20 °C, 10 1/min, Sp1
Punto di rammollimento	150 °C	Mettler
Diluizione e tempo di contatto (impostazioni sanitarie)		
Batteri	70 ml/l / 5 min o 10 ml/l / 60 min	(pulire la superficie prima di applicare)
Lievito	2,5 ml/l / 5 min o 1,25 ml/l / 60 min	
Spore	50 ml/l / 60 min	
Virus	60 ml/l / 60 min	
Funghi	60 ml/l / 60 min	
Diluizione e tempo di contatto (applicazioni industriali e istituzionali)		
Batteri	25 ml/l / 5 min	(pulire la superficie prima di applicare) (solo per virus con involucro e norovirus)
Lievito	20 ml/l / 15 min	
Spore	50 ml/l / 60 min	
Virus	20 ml/l / 15 min	
Funghi	40 ml/l / 15 min	
Ingredienti		
Attive	6,9 %	cloruro di didecil dimetile ammonio (DDAC), [CAS No. 7173-51-5]
Inerti	93,1 %	acqua, agente chelante, tensioattivo, aiuto per la formulazione



Proprietà del prodotto

Applicazioni	Settori di applicazione	strutture ospedaliere strutture comunitarie / istituzionali industriale
	Applicazioni speciali	adatto a superfici lavabili difficili
Processo	Materiali compatibili	alluminio anodizzato alluminio rivestito con tecnologia a polvere acciaio leggero nichelato acciaio martensitico lucido acciaio inossidabile rivestito in oro polietilene polymethacryl methacrylate materiale composito da cloruro di tungsteno e nichel pavimentazione in polivinilcloruro tubi flessibili in polivinilcloruro gomma butilica (due tipi testati) vetri ottici in policarbonato vetri ottici in silicato
	Consistenza	Liquido
	Requisiti della superficie	utilizzare solo per superfici solide
	Metodo di applicazione	asciugatura applicatore spry "trigger" scrosciante asciugandosi
	Il prodotto è esente da	aldeidi



Ulteriori informazioni

Informazioni tecniche per l'utilizzatore

Foster® First Defense 40-97 EU è un detergente disinfettante ad alte prestazioni privo di aldeidi con attività ad ampio spettro contro batteri, lieviti e virus. La sua efficacia si distingue per le diverse tipologie di virus che corrispondono perfettamente all'uso di questa formulazione negli ospedali, nelle strutture di assistenza ed istituti per lungodegenti. Può essere utilizzato anche e scuole.

HB Fuller intende supportare e promuovere il detergente disinfettante Foster® First Defense 4097 UE attraverso il processo di autorizzazione al Biocidal Product Regulation (UE 528/2012) per un elenco definito degli Stati membri dell'UE.

Direzione d'uso

(solo superficie dura)

1. Rimuovere i principali depositi di sporco dalla superficie.
2. Diluire a seconda dell'applicazione. Preparare una soluzione nuova appena prima dell'uso e sostituirla se la soluzione diventa visibilmente sporca.
3. Applicare sulla superficie strofinando, spruzzando con l'applicatore spray, versando e pulendo. Utilizzare 30-50 mL / m² per bagnare accuratamente e lasciare agire per 5-15 minuti (a seconda del bisogno). La superficie deve rimanere bagnata per tutto il tempo di contatto.
4. Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Le superfici disinfettate che possono venire a contatto con alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario a meno che non debbano essere cerati o lucidati.
5. Il prodotto non deve essere usato in combinazione con altri biocidi o prodotti per la pulizia
6. Verificare la compatibilità con le superfici eseguendo i primi test su un'area non visibile.

Stoccaggio

Foster® First Defense 40-97 EU deve essere utilizzato entro la data di scadenza riportata nell'imballaggio. La stabilità del prodotto può essere applicata solo quando lo stoccaggio è effettuato correttamente (nell'imballaggio originale sigillato, e entro le temperature raccomandate).

Sicurezza

Leggere le nostre schede di sicurezza e le etichette di ogni singolo prodotto prima dell'uso. La validità delle norme di sicurezza devono essere considerate.

Preparazione

Fare riferimento alla sezione delle proprietà del prodotto di questa scheda tecnica per i requisiti di superficie speciali.

Compatibilità

Adatto a superfici lavabili difficili. Poiché le superfici variano in qualità, l'idoneità del prodotto deve essere verificata testando prima su una piccola area poco visibile. L'alluminio, il linoleum, il vetro acrilico o le superfici rivestite con polimeri potrebbero essere interessati a seconda della concentrazione d'uso. Il PVC plastificato potrebbe scolorirsi. Si consiglia l'uso di disinfettante seguito da comuni procedure di risciacquo. I materiali testati sono elencati nella sezione delle proprietà del prodotto di questo documento. Tutti i materiali sono stati testati con una concentrazione del 3,0% e 20°C per un massimo di 30 giorni.

Smaltimento

Vedere la Scheda di sicurezza (MSDS) per le istruzioni per lo smaltimento appropriato.

IMPORTANTE: Le informazioni, le specifiche, le procedure e le raccomandazioni fornite ("informazioni") si basano sulla nostra esperienza e crediamo che siano accurate. Non è fornita alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia in merito alla precisione e alla completezza delle informazioni, e nemmeno riguardo al fatto che l'uso del prodotto eviterà perdite o danni, o darà i risultati desiderati. È responsabilità esclusiva dell'acquirente testare e stabilire l'idoneità di qualsiasi prodotto per l'uso previsto. I test devono essere ripetuti nell'eventualità di qualsiasi cambiamento in termini di materiali o di condizioni. Nessun dipendente, distributore o agente è autorizzato a modificare le presenti informazioni e ad offrire garanzia delle prestazioni.



NOTA PER L'UTILIZZATORE: ordinando/ricevendo il prodotto, l'utilizzatore conferma la propria accettazione delle **Condizioni generali di Vendita della H.B. Fuller** applicabili nella regione. L'utilizzatore che non avesse ancora ricevuto tali Condizioni, è invitato a richiederne copia. Queste Condizioni contengono limitazioni di garanzie implicite (incluse, ma non limitate a garanzie implicite idonee a fini specifici), nonché limiti di responsabilità. Tutti gli altri termini e condizioni sono esplicitamente respinti. In ogni caso, (1) **la responsabilità totale complessiva della H.B. Fuller** per qualsiasi reclamo o serie di reclami correlati, in qualunque modo siano insorti, nel contratto, per illecito civile (negligenza compresa), violazione di obblighi di legge, falsa dichiarazione, responsabilità oggettiva o altro, **è limitata alla sostituzione dei prodotti coinvolti o al rimborso del prezzo di acquisto dei prodotti coinvolti.** (2) La H.B. Fuller **non sarà responsabile per perdita di profitto, perdita di margini, perdita di contratti, perdita di affari, perdita di reputazione o per qualsiasi perdita indiretta o conseguente** derivante dalla fornitura dei prodotti o ad essa correlata. (3) Nulla di quanto enunciato nelle condizioni può servire ad escludere o limitare la responsabilità della H.B. Fuller in caso di frode, grave negligenza, decesso o infortunio di persona imputabili a negligenza, o in caso di violazione di qualsiasi termine implicito inderogabile, salvo nei termini consentiti dalla legge.

H.B. Fuller
www.hbfuller.com

©H.B. Fuller Company, 2018